

Alteração nomenclatura luminária ALLE

Porto Feliz, 21 de março de 2018

Devido a internacionalização da luminária ALLE, a mesma mudou de nome. A partir de hoje ela passa a se chamar HLL. A única alteração que deve ser feita na codificação é a troca do prefixo ALLE pelo HLL.

Apesar de possuir diversas configurações vamos somente trabalhar com oito, quatro para cada tamanho de luminária conforme quadro abaixo:

CCL1622611BLD	HLL-2-W-2L-D-2/6-225	Branco quente, 2.700 lumens, 3 com bujões plásticos e uma com prensa cabo de poliamida (8-17mm).
CCL1622675BLD	HLL-2-W-2L-D-EM2-2/6-225	Branco quente 2.700 lumens, com bateria incorporada (autonomia 3 horas). 3 com bujões plásticos e uma com prensa cabo de poliamida (8-17mm).
CCL1622419BLD	HLL-2-3L-D-2/6-225	Branco Frio 2.800 lumens, tensão 100-240Vac/108-250Vdc. Fornecida com 4 entradas rosqueadas M25, 3 com bujões plásticos e uma com prensa cabo de poliamida (8-17mm).
CCL1622483BLD	HLL-2-3L-D-EM2-2/6-225	Branco frio 2.800 lumens, com bateria incorporada (autonomia 3 horas). 3 com bujões plásticos e uma com prensa cabo de poliamida (8-17mm).
CCL1622995BLD	HLL-4-W-4L-D-2/6-225	Branco quente 5.600 lumens, 3 com bujões plásticos e uma com prensa cabo de poliamida (8-17mm).
CCL1623059BLD	HLL-4-W-4L-D-EM2-2/6-225	Branco quente 5.600 lumens, com bateria incorporada (autonomia 3 horas). 3 com bujões plásticos e uma com prensa cabo de poliamida (8-17mm).
CCL1622803BLD	HLL-4-5L-D-2/6-225	Branco frio 5.700 lumens, 3 com bujões plásticos e uma com prensa cabo de poliamida (8-17mm).
CCL1622867BLD	HLL-4-5L-D-EM2-2/6-225	Branco frio 5.700 lumens, com bateria incorporada (autonomia 3 horas). 3 com bujões plásticos e uma com prensa cabo de poliamida (8-17mm).

Atenciosamente



Eng. Mário Anaute Neto

Marketing